


# Ein effizientes Desinfektionsprogramm

## GRUNDLAGEN DES ELEKTROSTATISCHEN SPRÜHENS

Sie sollten sowohl Ihrem Team als auch Ihren Kunden unbedingt versichern, dass Ihr Raum nicht nur sauber, sondern auch desinfiziert ist. Ecolab bietet Desinfektionslösungen und -ausrüstung, die Bakterien und Viren abtöten oder irreversibel deaktivieren. Produkte, die mit dem elektrostatischen Sprühen kombiniert werden, können Ihre Desinfektionsverfahren effektiver und effizienter machen.

**Mit dem elektrostatischen Sprühen haben Sie die Möglichkeit, Oberflächen rasch und gleichmäßig zu behandeln:**



### BERÜHRUNGSINTENSIVE OBERFLÄCHEN UND BEREICHE, WELCHE VOM ELEKTROSTATISCHEN SPRÜHEN PROFITIEREN:



#### Öffentliche Bereiche

- Empfangsräume
- Fitnesszentren
- Poolbereiche
- Klassenzimmer
- Büros
- Besprechungsräume
- Mitarbeiterbereiche
- Toiletten & Waschräume



#### Berührungsintensive Flächen

- Stühle
- Tische
- Tischplatten
- Schreibtische
- Türgriffe
- Rolltreppengeländer
- Treppengeländer



#### Waschräume

- Türgriffe
- Wasserhähne
- Toiletten
- Arbeitsflächen
- Spender
- Urinal-Spülknöpfe oder -hebel

# Ein effizientes Desinfektionsprogramm



## Kabelloses, tragbares elektrostatisches Sprüngerät für den professionellen Einsatz

### Produktspezifikationen

Modellnr.	VP200ESK (10055603)	Gewicht (leer)	1,7 kg
Antrieb	Kabellos	Gewicht (voll)	2,7 kg
Tankbehältergröße	1 l	Optimaler Sprühbereich	60-90 cm

### Düsenvariante 1

Düsenform	Vollkegel
Teilchengröße	40 Mikron
Durchflussrate	90 ml/Min.
Laufzeit pro Tankbehälter	11,3 Min.
Abdeckung pro Tankbehälter	260 m <sup>2</sup>
Tankbehälter pro Ladung	21,2

### Zubehör

