

ECOLAB®

MAXX Magic2

DÉTERGENT SUPER-MOULLANT

Performance

- ▲ Produit à haute performance pour diverses opérations de nettoyage et applications industrielles
- ▲ Son excellente compatibilité matérielle évite tout risque de détérioration des surfaces.
- ▲ Élimine rapidement la saleté et la graisse

Efficacité

- ▲ Efficace à faible concentration (à partir de 0,20 %) pour réduire les coûts d'entretien
- ▲ Prolonge les intervalles de nettoyage. Donne des résultats excellents, en particulier sur les surfaces poreuses, telles que les carrelages non émaillés, dans les zones à fréquentation intensive.
- ▲ Faiblement moussant pour les utilisations manuelles ou mécanisées

Sécurité

- ▲ Formulation respectueuse des matériaux, convient à la plupart des surfaces dures et résistantes à l'eau
- ▲ Code de couleur pour garantir l'utilisation du bon produit pour la bonne tâche de nettoyage
- ▲ Certifié Ecolabel UE



Mode d'emploi



1. Des informations d'utilisation supplémentaires sont disponibles dans le plan d'hygiène et l'étiquette du produit.



recommended

2. Portez un équipement de protection pour manipuler ce produit.



3. Préparez la solution de nettoyage avec de l'eau claire dans un seau ou dans le réservoir de l'autolaveuse. Selon le niveau des salissures, ajoutez 20 à 100 ml de **MAXX Magic2** dans 10 L d'eau. Pour le nettoyage régulier et des salissures normales, ajoutez 25 ml de **MAXX Magic2** dans 10 L d'eau froide. Pour le nettoyage des revêtements de sol à dispersion émulsion, utilisez au maximum 1,5%.



4. Pour l'entretien manuel des sols, nous recommandons ce produit avec les systèmes de franges microfibrés Ecolab.



5. Pour le nettoyage des surfaces, nous recommandons d'utiliser **MAXX Magic2** avec des lavettes microfibrés Polifix d'un même code couleur pour éviter les risques de contamination croisée



6. Sans rinçage.

Technologie super mouillante

MAXX Magic2 offre une capacité de mouillage très élevée et convient bien aux surfaces fortement hydrophobes ou poreuses.

Zones d'utilisation recommandées

Nettoyage quotidien des espaces de bureau, industriels et publics, hôpitaux, établissements scolaires, salles de sports, centres commerciaux, etc.

Remarques particulières

- ▲ Testez la compatibilité du matériau sur une petite zone discrète avant d'utiliser le produit.
- ▲ Placez des panneaux d'avertissement « Attention sol mouillé » et laissez les en place jusqu'à ce que le sol soit totalement sec.
- ▲ Certificats de miscibilité disponibles pour certains produits de désinfection Ecolab.
- ▲ Un dosage approprié permet de réduire les coûts et l'impact sur l'environnement.

Consignes de sécurité

- ▲ Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Conditions de stockage

- ▲ Stockez entre 0° et 40°C et uniquement dans son emballage d'origine fermé.

Valeur pH

7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	----	----	----	----

Conditionnement

Produit	Article No.	Conditionnement
MAXX Magic2	9084460	Flacons 12 x 1L
MAXX Magic2	9084500	Bidons 2 x 5L

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul,
MN55102
www.ecolab.com 1.800.35.
CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab France
Ecolab SNC
23 Avenue Aristide Briand
CS 70107
94 112 Arcueil Cedex
Tél : +33 1 49 69 65 00

Ecolab Belgium
Ecolab BVBA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 467 51 11

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522

www.ecolab.com

© 2020 Ecolab USA Inc. All rights reserved. MAXX Magic2_FR-fr_16NOV20

ECOLAB[®]