

Ecobrite Delicate Finish

AGENTE DI FINISSAGGIO PER TESSUTI DELICATI

Prestazioni

- ▲ Agente di finissaggio speciale per lana e tessuti delicati
- ✓ Rende morbidi i tessuti e protegge le fibre
- Gli speciali ingredienti riducono il rischio di restringimento, formazione di pelucchi e infeltrimento
- Ottima profumazione

Efficienza

- ▲ Migliora l'igiene, l'efficacia e la protezione dei tessuti in lavanderia
- Appositamente studiato per i tessuti delicati, in abbinamento al detergente Ecobrite Delicate Clean

Sicurezza


 Ecobrite Delicate Finish è formulato per il dosaggio automatico e deve essere utilizzato con un sistema di dosaggio liquido Ecolab per lavanderie






Istruzioni per l'uso








2. Indossare indumenti protettivi adeguati durante la manipolazione del prodotto.



 Utilizzare in abbinamento ai sistemi di dosaggio liquidi per lavanderia approvati da Ecolab.



4. Connettere il prodotto al sistema di dosaggio per lavanderia tramite gli appositi dispositivi di aspirazione.



5. Il vostro tecnico specializzato Ecolab installerà e regolerà il sistema liquido per lavanderie Ecolab in base alle vostre procedure di lavaggio.

Consigli di dosaggio

MIN	MAX
2,5 ml/KG	20 ml/KG

Note importanti

- Utilizzabile esclusivamente con il dosatore Ecolab. Il vostro tecnico specializzato Ecolab regolerà il sistema di dosaggio in base alle vostre specifiche procedure di lavaggio.
- ▲ Solo per uso professionale.

Informazioni di sicurezza

- ✓ Non miscelare con altri prodotti.
- ✓ Per ulteriori informazioni e per le istruzioni sulla sicurezza, consultare l'etichetta e la Scheda dati di sicurezza.

Valore del Ph



Condizioni di stoccaggio

Conservare a una temperatura compresa tra -5°C e 30°C, esclusivamente nel contenitore originale chiuso.

Tipo di confezione

NOME	CODICE	CONFEZIONE	MATERIALE E	IMPRONTA
PRODOTTO	ARTICOLO		PESO	CO2 IN USO*
Ecobrite Delicate Finish	9103960	21 kg	Tanica in plastica: 860 gr	0,26 kg CO2

Tutti i materiali dell'imballaggio sono idonei al riciclo (verificare le disposizioni del proprio

^{*}Carbon Footprint in uso calcolata in macchina da 10 KG